



❶ موارد ایمنی مهم در نصب مانیتور و پنل FFtechnology



۱. شیارهای دستگاه جهت تهويه بوده لذا از مسدود کردن آنها خودداری نمایید.
 ۲. تنها از ترانس FF استفاده نمایید.
 ۳. دستگاه را در فضاهای پر گرد و غبار، مرطوب، در معرض نور مستقیم خورشید و باران، مجاورت و سایل گرمایشی سرماشی و مرتعش یا ناپایدار نصب نکنید.
 ۴. از ورود هر نوع شیء خارجی یا مایعات به داخل دستگاه خودداری نمایید.
 ۵. از محافظ الکتریکی استفاده نمایید تا دستگاه در مقابل تغییرات ناگهانی برق مصون بماند.
- توجه :** جهت تمیز کردن دستگاه از هیچ نوع حلال یا شوینده قوی استفاده نکنید.



❷ پنل های FFtechnology

- نصب آسان و طراحی زیبا
- صفحه آلومینیومی بسیار مقاوم در برابر زنگ زدگی
- قابلیت دید در شب
- کیفیت بالای صدا و تصویر
- قابلیت تنظیم زاویه دید
- امکان تعویض جا اسمی

نصب پنل

۱. مکانی با زاویه دید مناسب در ارتفاع 155cm از سطح زمین را برای نصب قاب دیواری، بر روی دیوار تعییه کنید.
۲. قاب دیواری را با استفاده از دو پیچ به دیوار محکم کنید.
۳. کابل سیم ها را از پنل جلوی درب به مانیتور سیمکشی نمائید.
۴. سوکت پشت پنل را به سیم کابل متصل کنید.
۵. زاویه مناسب دوربین را به وسیله پیچ تنظیم کننده دوربین تنظیم نمایید.
۶. پنل را در داخل قاب دیواری قرار داده و با دو پیچ آلن موجود، آن را ثابت کنید.





FF مشخصات فنی پنل های

مشخصات	مدل	UI5	4CA	NAC	(N) بند	NAC	خط پرداز	اکسپدر نمایل
دوگیرن	Color HD-H	Color HD-H	Color HD-H	Color HD-H	Color HD-H	Color HD-H	نیمال	(XL)
منبع تغذیه	DC 12V-1A	DC 12V-1A	DC 12V-1A	DC 12V-1A	DC 12V-1A	DC 12V-1A		
تعداد واحد	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
سینوپیتر	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد		
دبهی عمارکار	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C		
ابعاد	29.5*12.8*5 cm	49*12.8*5 cm	40.2*12.8*5 cm	29.5*12.8*5 cm	21*12.8*5 cm	21*12.8*5 cm		
وزن	0.85 kg	2.35 kg	1.3 kg	1.09 kg	0.82 kg	0.57 kg		